

New Products & Information 2010

ご注意:表示価格は税別価格です。

三島式シリーズに新商品が追加されました



HS-2400TA チタニウム三島式角膜鑷子 0.12

HS-2400Tチタニウム三島式角膜鑷子に0.12mm鉤を新たに発売いたしました。今までの三島よりも更に細かい作業に適しております。また、他のチタニウムシリーズ同様、先端～プラットホームはタングステン加工を施しております。※HS-2400Tチタニウム三島式角膜鑷子は先端0.2mm鉤です

・先端部プラットホーム付・鉤タイプ:BOX型0.12mm・全長:85mm


操作性に優れた新しいブージーです



HS-2578A~I ボーリングブージー 01~09

本製品は片柄、六角ハンドルを採用し、安定した把持と回転操作を可能にいたしました。これらの特長により、安全に閉塞部位を穿孔が出来、正しい涙道に沿った涙道再建が可能となります。また、六角ハンドルは製品の管理にも適しております。

サイズ:A-01,B-02,C-03,D-04,E-05,F-06,G-07,H-08,I-09



ポートが前囊に接するように前方下方に向けられている、染色用の23Gカニューラです。

S-Y型シリーズに強膜鑷子が追加されました



S-Y型角膜縫合鑷子の鉤を0.18mm、全長を100mmに変更することにより、強膜及び組織をしっかりとホールディング出来ます。白内障はもちろん、外来や眼瞼下垂等など、幅広い用途にも適用できる有鉤鑷子です。

・先端部プラットホーム付・鉤タイプ:カストロ型0.18mm・全長:100mm



角膜内皮移植時に前房を保つために使用いたします。ゲージが27Gと細く、流量が少ないため、手術時に前房内の乱流が起きず便利に使用できます。



HE-283 電動光学台ワイドサイズ

600×400天板、高さ640mm~890mmの可変電動を採用。車椅子や長時間使用を考慮し、脚部を幅広のコの字形に設計しており、ひざ等の妨げにもなりません。

※脚部外寸640×375(内寸幅:520)